print-screen-header

Wärme absorbierender Kurzpassfilter aus Farbglas SCHOTT KG 5, 50 mm Durchm., 3 mm Dicke

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components

Produkt **#49-095** Lagernd

- 1 + **€80,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€80,00

Stk. 11+
€70,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPECIAL HANDLING

Durchmesser (mm):
50.00

Dichte (g/cm³):
2.53

Glas-/Filternummer:
SCHOTT KG5

Substrat:
Heat Absorbing Glass

Betriebstemperatur (°C):
300 Maximum

Beschichtung:
Uncoated

Brechungsindex n_d:
1.51

Oberflächenqualität:
60-40

Transformationstemperatur (°C):
565

Dicke (mm):
3.00 ±0.38

Typ:
IR Cut-Off Filter

Toleranz Größe (mm):
±0.25

Reflexionsfaktor P_d:
0.92

Wellenlängenbereich (nm):
300 - 2700

Fase:
Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konform

Reach 223:
Konform

Konformitätszertifikat:
Anzeigen