

Meniskuslinse aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics, 50,8 mm Durchmesser x 76,2 mm BW, unbeschichtet | ZC-PM-50-76

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Produkt #24-925 3-4 TAGE

- 1 + **€900,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€900,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.13

Effektive Brennweite EFL (mm):
76.20 @ 10.6µm

Substrat:  Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
Blende: 1.50
Numerische Apertur NA: 0.33
Beschichtung: Uncoated
Typ: Meniscus Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 18000
Mittendicke CT (mm): 6.60 ±0.20
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Freie Apertur (%) : 90
Freie Apertur CA (mm): 45.72
Randdicke ET (mm): 3.50
Toleranz Brennweite (%) : ±2
Modellnummer: ZC-PM-50-76
Radius R₁ (mm): 179.47
Radius R₂ (mm): 68.23
Oberflächenqualität: 60-40
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 10,6 µm: λ/20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen