

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Fenster aus EAGLE XG®, 50 mm Durchmesser, 0,7 mm Dicke



Produkt #18-294 Lagernd

1 €36,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€36,00
Stk. 6+
€29,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm):
45.00

Durchmesser (mm): 50.00 ±0.25
Dicke (mm): 0.70 ±0.07
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 3.17 (0 to +300°C)
Dichte (g/cm³): 2.38
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.51
Poisson-Zahl: 0.23
Substrat: EAGLE XG®
Oberflächenqualität: 80-50
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2000
Elastizitätsmodul (GPa): 73.6

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform