

TECHSPEC® 50mm, alum. Hyp. & MgF₂ Flächen, rechtwinkliges Prisma UV Quarzglas



TECHSPEC UV Fused Silica Right Angle Prisms

Produkt #47-799 3-4 Tage



1



€301,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€301,00

Stk. 6+

€241,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
MgF₂ & Aluminized

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Oberflächenqualität:
60-40

Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): ±0.10 Legs
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±5
Fase: Protective bevel as needed
Länge Hypotenuse (mm): 70.70
Länge Katheten (mm): 50.00
Pyramidaltoleranz (Bogenminuten): ±5
Bildorientierung: Left-Handed
Beschichtungsspezifikation: Hypotenuse: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm Legs: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700 nm
Strahlablenkung (°): 90
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Oberflächenebenheit (P-V): λ/2
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ Hypotenuse: 0.3 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns Legs: 10 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform