

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Achromat, 50 mm D. x 150 mm Brennweite, MgF₂-beschichtet



MgF₂ Coated Achromatic Lenses



Produkt #32-886 3-4TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€168,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€168,00

Stk. 6+

€134,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 150.00
Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 143.17
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 49.00
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 13.50 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm): 9.50 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm): 4.00 ±0.10
Radius R₁ (mm): 96.85
Radius R₂ (mm): -73.74
Radius R₃ (mm): -241.63
Randdicke ET (mm): 8.92
Substrat: □ N-BAK4 / N-SF10
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 3.00
Numerische Apertur NA: 0.17
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen