

TECHSPEC® NIR-Asphäre, 50 mm Durchm., 0,63 NA, beschichtet für 350-700 nm



TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

Produkt #16-276 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€560,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€560,00

Stk. 6+

€448,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
40.00 @ 780nm

Numerische Apertur NA:

0.63
Hinterer Brennweite BFL (mm): 31.28
Substrat: S-LAH64
Designwellenlänge Asphäre (nm): 780
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: VIS+ (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} < 0.5% @ 350 - 700nm @ 0° ±30° AOI R _{abs} < 1.5% @ 350 - 700nm @ 0° ±30° AOI
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 45
Randdicke ET (mm): 4.90
Mittendicke CT (mm): 15.50 ±0.10
Blende: 0.80
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 25.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen