

TECHSPEC® 50mm D, 0,66 NA, unbeschichtet, Asphäre mit kalibrierter Qualität



Calibration Grade Aspheric Lenses

Produkt #69-143 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€670,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€670,00

Stk. 6+

€604,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
37.50 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.66

Hintere Brennweite BFL (mm): 25.29 @ 587.6nm
Substrat:  L-BAL35
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 0.4λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): ≤1
Oberflächenqualität: 20-10
Freie Apertur CA (mm): 46.00
Randdicke ET (mm): 2.69
Mittendicke CT (mm): 19.40
Blende: 0.76
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 330 - 2400
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 26.67

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen