

TECHSPEC® Achromat, 50 mm D. x 200 mm Brennweite, VIS-0°-beschichtet



Produkt #49-286 KONTAKT
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€180,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€180,00
Stk. 6+
€144,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

200.00
Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 194.45
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 49.00
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 12.50 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm): 9.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm): 3.50 ±0.10
Radius R₁ (mm): 130.48
Radius R₂ (mm): -99.36
Radius R₃ (mm): -320.20
Randdicke ET (mm): 9.11
Substrat: ☐ N-BAK4 / N-SF10
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 4.00
Numerische Apertur NA: 0.13
Beschichtung: VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen