

TECHSPEC® Dualband-Laserlinienspiegel, 50 mm Durchmesser, 10 mm Dicke, 532/1064 nm



Produkt #63-118 Lagernd

1 €245,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€245,00
Stk. 6+
€220,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%):

>90
Rückseite: Ground
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%): 99.5
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.5% @ 532 & 1064nm
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror (532, 1064nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 532, 1064
Durchmesser (mm): 50.00 +0.0/-0.2
Dicke (mm): 10.00 ±0.2
Einfallswinkel (°): 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 15 J/cm² @ 20ns @ 532nm 20 J/cm² @ 20ns @ 1064nm

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen