


TECHSPEC® Laserspiegelsubstrat, 50 mm Durchm.



TECHSPEC® Laser Mirror Substrates

Produkt **#47-155** 20+ In Stock

-

1

+

€173^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€173,00 stückpreis
Stk. 11-25	€153,00 stückpreis
Stk. 26-50	€135,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Lasermirror Substrate

Physikalische und mechanische Eigenschaften

<3

Parallelität (Bogenminuten):

Freie Apertur (%):

90	
Ground	Rückseite:
50.00 +0.00/-0.20	Durchmesser (mm):
10.00 ±0.20	Dicke (mm):
Ground, protective bevel as needed	Kanten:

Optische Eigenschaften	
10-5	Oberflächenqualität:
λ/10	Oberflächenebenheit (P-V):
Uncoated	Beschichtung:
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 211:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Oberflächenebenheit λ/10 und Oberflächenqualität 10-5
 - Hochwertige Quarzglassubstrate
 - Zollgrößen mit runden oder rechteckigen Geometrien
 - **Unbeschichtete Laserfenstersubstrate** sind ebenfalls verfügbar
- TECHSPEC® Laserspiegelsubstrate werden aus hochwertigem Quarzglas hergestellt und sind für den Einsatz mit Hochleistungslaserquellen konzipiert. Diese Spiegel zeichnen sich durch hervorragende Oberflächenspezifikationen wie einer Oberflächenebenheit von λ/10 und einer Oberflächenqualität von 10-5 aus. Damit sollen Leistungsminderungen aufgrund von Oberflächenfehlern minimiert werden. Aufgrund der hohen Oberflächenqualität dieser Spiegelrohlinge sind diese auch ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Intra-Cavity-Laseranwendungen. TECHSPEC® Laserspiegelsubstrate sind in Standardgrößen in Zoll erhältlich, entweder mit kreisförmigen oder rechteckigen Geometrien. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Ihre Anwendung ein Laserspiegelsubstrat in kundenspezifischer Größe erfordert.

Kompatible Halterungen