

TECHSPEC® PCX-Linse aus Germanium, 50 mm D. x 100 mm BW, beschichtet für 3-5 µm



Produkt #69-660 3-4TAGE

Andere Beschichtungen



1



€950,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€950,00

Stk. 6+

€760,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
100.00 @ 10.6µm

Hintere Brennweite BFL (mm):

99.00
Beschichtung: BBAR (3000-5000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <3.0% @ 3 - 5µm
Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Oberflächenqualität: 60-40
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 4.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.96
Radius R₁ (mm): 300.39
Freie Apertur CA (mm): 49
Blende: 2.00
Numerische Apertur NA: 0.25
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 3000 - 5000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform