

TECHSPEC® Germanium-Meniskuslinse, 50 mm D. x 100 mm BW, 8-12 µm beschichtet



Produkt #87-972 3-4TAGE

- 1 + **€1.094,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€1.094,00
Stk. 6+
€875,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
100.00

Substrat: ☐
Germanium (Ge)

Blende:

2.00
Numerische Apertur NA: 0.25
Beschichtung: BBAR (8000-12000nm)
Typ: Meniscus Lens
Wellenlängenbereich (nm): 8000 - 12000
Hintere Brennweite BFL (mm): 96.49
Mittendicke CT (mm): 5.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Freie Apertur (%) 90.00
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <3.0% @ 8 - 12µm
Randdicke ET (mm): 3.8
Designwellenlänge Brennweite (µm): 10.6
Radius R₁ (mm): 107.03
Radius R₂ (mm): 160.46
Oberflächenqualität: 60-40
Wellenlängenbereich (µm): 8 - 12

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform