

TECHSPEC® Doppelkonvexe Linse, 50 mm D. x 100 mm BW, NIR-I-Beschichtung



Produkt #49-509 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €65,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€65,00
Stk. 10+
€58,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):

96.65
Effektive Brennweite EFL (mm): 100.00
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 10.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Randdicke ET (mm): 3.76
Radius R₁–R₂ (mm): 101.63
Freie Apertur CA (mm): 49.00
Blende: 2.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Numerische Apertur NA: 0.25
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform