


TECHSPEC® Doppelseitige Asphäre, 50 mm Durchm. x 50 mm BW, unbeschichtet



Produkt #18-423 3-4TAGE

- 1 + **€720,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€720,00
Stk. 6+
€576,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00

Hintere Brennweite BFL (mm):
44.04

Substrat: N-BK7
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 0.4λ RMS and 2λ PV
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): 3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 45
Randdicke ET (mm): 5
Mittendicke CT (mm): 17.00 ±0.1
Blende: 1.00
Fase: None
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 330 - 2400
Radius R₁=−R₂ (mm): 48.6
Dioptrie: 20.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen