

TECHSPEC® PCX-Linse aus Germanium, 50 mm D. x 100 mm BW, unbeschichtet



Produkt #69-648 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 + €781,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€781,00

Stk. 6+
€624,80

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
100.00 @ 10.6µm

Hintere Brennweite BFL (mm):

99.00
Beschichtung: Uncoated
Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Oberflächenqualität: 60-40
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 4.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.96
Radius R₁ (mm): 300.39
Freie Apertur CA (mm): 49
Blende: 2.00
Numerische Apertur NA: 0.25
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 2000 - 14000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen