

## 50mm Durchmesser, Prismenhalter metrisch



Produkt **#55-013** **5 In Stock**

-

1

+

€540<sup>.00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4      | €540,00 stückpreis              |
| Stk. 5-25     | €486,00 stückpreis              |
| Stk. 26-49    | €459,10 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Produktdetails                                        |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Adjustable - Rotary & Tip-Tilt                        | Typ:      |
| Cube/Prism                                            | Optiktyp: |
| Available in Quick Start Kit: <a href="#">#17-527</a> | Hinweis:  |

| Physikalische und mechanische Eigenschaften    |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ±3                                             | Feindrehung (°):                    |
| ±3                                             | Feiner Neigewinkel (°):             |
| Gewinde & Montage                              |                                     |
| 30.0                                           | Größe der kompatiblen Optiken (mm): |
| M6 x 1.0                                       | Kompatible Stangen:                 |
| Konformität mit Standards                      |                                     |
| <a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> | RoHS 2015:                          |
| <a href="#">Anzeigen</a>                       | Konformitätszertifikat:             |
| <a href="#">Contains SVHC(s)</a>               | Reach 247:                          |

## Produktdetails

- Präzise, feine Bewegung
- Für Prismen bis 30mm
- Drehbar um 360°
- Schwarzeloxiertes Aluminium

Prismenhalterungen ermöglichen die Drehung von Prismen mit ±3° Genauigkeit sowie die Steuerung der Verkipfung der X-Y-Achsen um ±3°. Konstuktion aus haltbarem, schwarzeloxiertem Aluminium. Für die Befestigung auf Lochplatten werden [Edelstahlstangen](#) and [Stangenhalter](#) benötigt.

## Technische Informationen

| Mount Diameter A | Maximum Prism Size B | Base Height C | Maximum Total Mount Height D | Stock No.               |
|------------------|----------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|
| 34               | 20                   | 30            | 76                           | <a href="#">#55-012</a> |
| 50               | 30                   | 45            | 102                          | <a href="#">#55-013</a> |

The diagram illustrates the mechanical components and dimensions of the prism mount. It shows a top view with a circular base and a side view with a prism. Key dimensions are labeled: A (Mount Diameter), B max. (Maximum Prism Size), C (Base Height), and D max. (Maximum Total Mount Height). The assembly includes Tilt Control Knobs, a Lock Knob, a Prism Clamp, and a 12mm x 60mm Post M6 x 1.0. The units are specified as mm.