

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#49-286-INK**

3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€190,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€190,00

Stk. 6+

€152,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

200.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 194.45
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 49.00
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 12.50 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 9.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 3.50 ±0.10
Radius R₁ (mm) : 130.48
Radius R₂ (mm) : -99.36
Radius R₃ (mm) : -320.20
Randdicke ET (mm) : 9.11
Substrat:  N-BAK4 / N-SF10
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 4.00
Numerische Apertur NA : 0.13
Beschichtung : VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen