

TECHSPEC® 50mm D. x 300mm Brennweite, VIS 0° geschwärzt, Achromat



Produkt #49-288-INK 3-4 TAGE
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + €190,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€190,00
Stk. 6+
€152,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

300.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 292.91
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 49.00
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 12.50 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 9.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 3.50 ±0.10
Radius R₁ (mm) : 173.11
Radius R₂ (mm) : -164.03
Radius R₃ (mm) : -709.83
Randdicke ET (mm) : 10.24
Substrat:  N-BAK4 / N-SF10
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 6.00
Numerische Apertur NA : 0.08
Beschichtung : VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen