

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der LF-Serie, 50 mm



50mm Focal Length, #85-203

Produkt #85-203 3-4 TAGE

- 1 + €1.020,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.020,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
43.00

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
63.6mm - 7.3°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
87.5mm - 10.1°

Filtergewinde:

M43 x0.75 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 56
Gewicht (g): 223
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 47.7mm - 5.5°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 10.6
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 127.4mm - 14.6°
Max. Bildkreis (mm): 43.30
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0238
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 362.7mm - 39.9°
Horizontales Bildfeld, 35 mm Sensor: 362.7mm - 39.9°
Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor: 223.8mm - 25.3°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 141.4mm - 16.2°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (5)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 71.6mm - 8.2°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 57.6mm - 6.6°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 50.00
Vergrößerung PMAG: 0.101
Max. Sensorgröße: 35mm
Arbeitsabstand (mm): 500 - ∞
Mount: F-Mount
Blende (f/#): f/2 - f/22
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 21.93
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 35.8mm - 4.1°
Hauptebene Objektseite (mm): 43.06
Hauptebene Bildseite (mm): -12.94
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 348.7mm - 38.5° Vertical: 260.1mm - 29.3° Diagonal: 438.7mm - 47.2°
Maximale Verzeichnung (%): -0.84
Horizontales Bildfeld, APS-H Sensor: 292.9mm - 32.7°
Horizontales Bildfeld, APS-C Sensor: 223.8mm - 25.3°
Position Austrittspupille (mm): -49.53
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: Lens for Large Format Sensors
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)
