

TECHSPEC® Achromat, 50 mm D. x 350 mm Brennweite, MgF<sub>2</sub>-beschichtet



MgF<sub>2</sub> Coated Achromatic Lenses



Produkt #45-354 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 +

€168,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€168,00

Stk. 6+

€134,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
50.00 +0.0/-0.025

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effektive Brennweite EFL (mm):</b><br>350.00                            |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±1                                      |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>344.32                              |
| <b>Designwellenlänge Brennweite (nm):</b><br>587.6                         |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>49.00                                     |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br><1                                   |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>12.00 ±0.20                                 |
| <b>Mitten-<br/>dicke CT 1 (mm):</b><br>8.00 ±0.10                          |
| <b>Mitten-<br/>dicke CT 2 (mm):</b><br>4.00 ±0.10                          |
| <b>Radius R<sub>1</sub> (mm):</b><br>227.16                                |
| <b>Radius R<sub>2</sub> (mm):</b><br>-174.83                               |
| <b>Radius R<sub>3</sub> (mm):</b><br>-571.49                               |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>10.07                                         |
| <b>Substrat:</b> <a href="#">N-BAK4</a> / <a href="#">N-SF10</a>           |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                                       |
| <b>Blende:</b><br>7.00                                                     |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.07                                      |
| <b>Beschichtung:</b><br>MgF <sub>2</sub> (400-700nm)                       |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤1.75% @400 - 700nm |
| <b>Power (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>1.5λ                                     |
| <b>Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>λ/4                           |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                 |
| <b>Typ:</b><br>Achromatic Lens                                             |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 700                              |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |