

TECHSPEC[®] 50mm N-SF11, MgF₂ Beschichtung, equilaterales Prisma



Equilateral Prisms

Produkt **#49-435** 12 In Stock

-

1

+

€407⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€407,00 stückpreis
Stk. 6-25	€326,00 stückpreis
Stk. 26-49	€305,25 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Equilateral Prism

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

50.00

Seitenlänge (mm):

Länge (mm):


50.00	
±0.1	Toleranz Größe (mm):
Optische Eigenschaften	
MgF ₂ (400-700nm)	Beschichtung:
N-SF11	Substrat: ☐
40-20	Oberflächenqualität:
±2	Winkeltoleranz (Bogenminuten):
Dispersion	Bildorientierung:
R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm	Beschichtungsspezifikation:
400 - 700	Wellenlängenbereich (nm):
2.50	Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
0.50	Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Ideal zur Lichtdispersion
- Größe zwischen 5 und 50 mm
- Unbeschichtet oder mit Antireflexionsbeschichtung lieferbar
- Verschiedene [Versionen](#) lieferbar

Equilaterale Prismen haben drei gleiche 60° Winkel und werden auch Dispersionsprismen genannt. Equilaterale Prismen werden für die spektrale Aufspaltung von Licht verwendet. Unsere TECHSPEC® equilateralen Prismen sind unbeschichtet oder mit einer MgF₂-Beschichtung zur Entspiegelung lieferbar.

Technische Informationen



Beschichtungskurven