

50 mm Verstellweg, metr. Gewindeschraube, Bühne mit Kugellager ohne Durchbohrung



32mm/1.25" Center drive stage and its X-Y-Z configuration



Produkt #13-770

AUSVERKAUF

4 In Stock

-

1

+

€757⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€757,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Metric

Typ:

Solid Top	Hinweis:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Linear (X)	Art der Bewegung:
Ball Bearing	Führungssystem:
Center Drive	Orientierung VerstelleSchraube:
127 x 127	Bühnengröße (mm):
50	Verstellweg (mm):
Aluminium Stage	Aufbau:
0.01	Skaleneinteilung (mm):
25.4	Höhe (mm):
48	Belastbarkeit, senkrecht (kg):
13.6	Belastbarkeit, T _a (kg):
2 per 25mm of travel	Abweichung von gerader Linie (µm):
1.2	Gewicht (kg):
13.6	Thrust Capacity, T _a (kg):
1.1	Thrust Capacity, T _b (kg):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Metric Micrometer	Verstellung:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Vormontiertes Kugellager für lineare Bewegung mit geringer Reibung
 - Versionen mit und ohne Durchbohrung
 - Verstellung über englische oder metrische Gewindeschrauben oder Mikrometer
 - Kombinierbar für Bewegung in 2 oder 3 Achsen
- Die metrischen Bühnen mit Kugellager und metrischem Lochmuster auf Ober- und Unterseite besitzen ein Kugellager, das eine Abweichung von der geraden Linie von nur 2 µm pro 25 mm Verstellweg bietet. Die Bühnen sind in einer Vielzahl von Bühnengrößen mit verschiedenen VerstelleSchraubenpositionen, Verstellwegen und Verstellmechanismen verfügbar und werden mit oder ohne Durchbohrung angeboten. Die englischen und metrischen Versionen mit Gewindeschraube bieten Einteilungen von 0,001" oder 0,01 mm, während die Modelle mit Mikrometerschraube (Steigung 64) für die Feinpositionierung gedacht sind. Metrische Bühnen mit Kugellager haben geringe Reibung und bieten eine glatte, lineare Bewegung ohne Spiel. Alle Bühnen werden inkl. Schrauben für den X-Y-Aufbau und die Positionsfixierung geliefert.
- Bitte beachten Sie:** [Adapterplatten](#) und [Z-Achsen Adapterplatten](#) sind für die Befestigung an Lochplatten und für den X-Y-Z-Aufbau verfügbar. Die Z-Achsen Adapterplatten beinhalten Schrauben für den X-Y-Z-Aufbau mehrerer Bühnen.