print-screen-header

TECHSPEC® 50mm D. x 75mm Brennweite, VIS-NIR geschwärzt, Achromat

Produkt **#49-389-INK** 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 + **€204,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€204,00

Stk. 6+
€163,25

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

CUSTOM OPTIONS

Durchmesser (mm):
50.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

75.00

Toleranz Brennweite (%):
±1

Hintere Brennweite BFL (mm):
61.17

Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6

Freie Apertur CA (mm):
49.00

Zentrierung (Bogenminuten):
<1

Mittendicke CT (mm):
24.50 ±0.20

**Mitten-
dicke CT 1 (mm):**
20.00 ±0.10

**Mitten-
dicke CT 2 (mm):**
4.50 ±0.10

Radius R_1 (mm):
51.88

Radius R_2 (mm):
-32.79

Radius R_3 (mm):
-309.45

Randdicke ET (mm):
17.07

Substrat:
N-BAF10 / N-SF10

Oberflächenqualität:
40-20

Blende:
1.5

Numerische Apertur NA:
0.33

Beschichtung:
VIS-NIR (400-1000nm)

Beschichtungsspezifikation:
R_{abs} ≤0.25% @ 880nm
R_{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm
R_{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm

Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ

Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4

Fase:
Protective bevel as needed

Typ:
Achromatic Lens

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konform

REACH 201:
Konform

Konformitätszertifikat:
Anzeigen