


50mm D x -45,2mm FL Protected Gold Beschichtung, konvexer Spiegel



Produkt **#64-080** **3 In Stock**

-

1

+

€70^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€70,00 stückpreis
Stk. 6-25	€63,00 stückpreis
Stk. 26-49	€60,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Spherical Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

50.00 +0.00/-0.10

Durchmesser (mm):

9.00

Mittendicke CT (mm):

90	Freie Apertur (%):
5.48	Randdicke ET (mm):
90.44	Radius R (mm):

Optische Eigenschaften

-45.20	Brennweite BW (mm):
Protected Gold (700-10000nm)	Beschichtung:
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	
Metal	Art der Beschichtung:
±2	Toleranz Brennweite (%):
N-BK7	Substrat: ☐
60-40	Oberflächenqualität:
700 - 10000	Wellenlängenbereich (nm):
0.8 J/cm² @ 1064nm, 10ns	Zerstörschwelle, Referenz: ☐

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Erhältlich in einer Vielzahl von Durchmessern und Brennweiten
 - Beschichtung: Enhanced Aluminium und Protected Gold
 - Ideal für Bildgebungssysteme
- Unsere konvexen Spiegel haben eine polierte, plane Rückseite und eine konvexe Oberfläche. Sie erzeugen ein virtuelles, aufrechtes Bild und werden primär zur Vergrößerung des Bildfeldes verwendet. Kürzere Brennweiten ergeben größere Bildfelder und längere Brennweiten ergeben weniger Verzeichnung. Enhanced Aluminium ist ideal für Anwendungen im sichtbaren Bereich geeignet. Protected Gold bietet eine exzellente Reflexion im gesamten NIR-, MMR- und LWIR-Bereich.