


Schutzfenster für Laser, 50 mm Durchmesser, 532 nm



Laser Debris Shields

Produkt #37-672 KONTAKT

- 1 + **€100,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€100,00
Stk. 6+
€85,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Break Edges

Freie Apertur CA (mm):
42.50

Beschichtung:
Laser V-Coat (532nm)

Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @532nm
Durchmesser (mm): 50.00 ±0.1
Dicke (mm): 2.00 +0.15/-0.00
Designwellenlänge DWL (nm): 532
Parallelität (Bogenminuten): <45
Substrat: Fused Quartz
Oberflächenqualität: 40-20
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/2 (70% of Dia.)
Typ: Protective Window
Elastizitätsmodul (GPa): 73
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.52
Dichte (g/cm³): 2.2
Brechungsindex n_d: 1.458
Poisson-Zahl: 0.16
Abbe-Zahl (v_d): 67.8
Kanten: Fine Ground
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 1MW/cm² @532nm

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen