

VIS/NIR-Faser, 50 µm, 0,22 NA, 10 m Länge



Produkt #57-084 3-4 TAGE

- 1 + **€59,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€59,00
Stk. 5+
€52,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Akzeptanzwinkel (°): 25.4
Material Hülle: Polyimide
Manteldurchmesser (µm):

125 +1/-3
Beschichtung: VS/NIR
Min. Biegehalbmesser (mm): 25/13 (Continuous/Momentary)
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Länge (m): 10.00
Numerische Apertur NA: 0.22
Betriebstemperatur (°C): -190 to +390
Außendurchmesser (µm): 145 ±5
Kerndurchmesser (µm): 50 ±2
Brechungsindex Kern n_d: 1.457
Brechungsindex Mantel n_d: 1.440
Wellenlängenbereich (nm): 300 - 2400
Toleranz Numerische Apertur (NA): ±0.02

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen