


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 50R/50T 10mm Durchmesser, Stranittellerplatte für UV



TECHSPEC® UV Plate Beamsplitters

Produkt #65-921 3-4 TAGE

- 1 + €108,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€108,00

Stk. 6+

€86,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
45

Freie Apertur (%):
>85

Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: R_{abs} = 50 ±5% @ 350nm, R_{avg} = 50 ±10%

over 250 - 450nm T _{abs} =50 ±5% @ 350nm, T _{avg} = 50 ±10% over 250 - 450nm Surface 2: BBAR (R _{avg} <1%, R _{abs} <2% over 250 - 450nm)
Aufbau: Plate
Durchmesser (mm): 10.00
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Parallelität (Bogenminuten): <5
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 50/50
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): 1λ
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.38
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 450

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform