

EO M Plan Apo unendlich korrigiertes Objektiv mit sehr langem Arbeitsabstand, 50X



50XEOMPlan Apo Long Working Distance Infinity Corrected, #59-879

Produkt **#59-881** **3 In Stock**

-

1

+

€3.535⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€3.535,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm): Focal Length: 200mm	
Microscope Objective	Typ:
Infinity Corrected	Art:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Bildfeld (mm):	

0.48	
	Länge (mm):
74.50	
	Länge ohne Gewinde (mm):
74.50	
	Max. Durchmesser (mm):
34	

	Gewicht (g):
300.00	

Optische Eigenschaften

0.128mm	Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.176mm	Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:

0.256mm	Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
4.00	Brennweite BW (mm):

50X	Vergrößerung:
0.42	Numerische Apertur NA:

0.7	Auflösung (µm):
1.60	Tiefenschärfe (µm):

0.48	Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 24:
20.5	Arbeitsabstand (mm):

390 - 780	Wellenlängenbereich (nm):
24	Feldzahl:

95	Parfokallänge (mm):
N/A	Immersionsflüssigkeit:

Gewinde & Montage

	Gewinde:
M26 x 36 TPI	

Umwelt & Haltbarkeit

+10 to +40	Betriebstemperatur (°C):
<85% with no condensation	Feuchtigkeit bei Einsatz:

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	-------------------------

Produktdetails


- Hochqualitative plan-apochromatische Objektive
- Modelle mit langem und sehr langem Arbeitsabstand
- Auflösung im Submikrometerbereich

Diese Objektive entsprechen höchsten Qualitätsstandards und bestehen aus einem spannungsfreien optischen System. Die Objektive haben einen großen Arbeitsabstand und bieten hohe numerische Aperturen. Mit einer Auflösung von 5 bis 0,34 µm können die Objektive bei einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Alle angegebenen Vergrößerungen beruhen auf einer Tubuslinsenbrennweite von 200 mm. Das Objektivgewinde ist ein Gewinde mit M26 x 0,706 (36 TPI). Es passt zu allen Mtutoyobauteilen und kann direkt in ein System integriert werden, in dem bisher Objektive von Mtutoyo verwendet wurden. Alle Angaben in mm.

Technische Informationen

	Stock #	A	B	C	D	E
2XMPlan APO	#59-875	61	—	32	27.5	34
5XMPlan APO	#59-876	61	—	32	25	34

10XMPlan APO	#59-877	61.5	2.2	32	25.5	34
20XMPlan APO	#59-878	75	3.2	32	26.7	34
50XMPlan APO	#59-879	82	—	32	25.5	34
100XMPlan APO	#59-880	92	—	32	26	34
50XMPlan APO ULWD	#59-881	74.5	—	32	25.5	34
100XMPlan APO ULWD	#59-882	82	—	32	26	34



Units: mm