

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt **#89-050** 3-4 Tage

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€53,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€53,50

Stk. 10+

€48,25

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
5.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 12.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 10.83
Beschichtung: Laser V-Coat (1550nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 1550nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 1.77 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.25
Radius R₁ (mm): 6.22
Freie Apertur CA (mm): 4.5
Blende: 2.4
Numerische Apertur NA: 0.21
Designwellenlänge DWL (nm): 1550
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 1550nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform