

Koaxiale Beleuchtung mit halbdurchlässigem Spiegel, 50 x 50 mm, weiß

Mehr Produkte von [CCS](#)



Produkt **#21-836**

KONTAKT

-

1

+

€3.105⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€3.105,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
LFV3-G-50SW	Modellnummer:
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
CCS	Hersteller:
Coaxial Light	Gehäusegeometrie:

Constant	Betriebsmodus:
----------	----------------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

W 60 mm x D 84 mm x H 57 mm	Größe (mm):
285	Gewicht (g):

52 mm x 52 mmAktive Fläche (mm):

Optische Eigenschaften

White	Farbe:
-------	--------

Elektronische Spezifikationen

17	Energieverbrauch (W):
----	-----------------------

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

24	Eingangsspannung (V):
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately: USA: #73-491 Europe: #73-491 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #73-491	

Umwelt & Haltbarkeit

7000	Farbtemperatur (K):
------	---------------------

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:

[Anzeigen](#)Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Einzigartiges Design verhindert Geisterreflexionen
- Verfügbar mit roter, weißer und blauer Beleuchtung
- Ideal für den Einsatz mit hochauflösenden Kameras

Die CCS koaxiale Beleuchtung bietet diffuse Beleuchtung für die hochauflösende Bildgebung von glänzenden, flachen Oberflächen. Die Beleuchtungen verfügen über einen einzigartigen dünnen Strahlteiler, der Abweichungen im Abbildungspfad minimiert. Das Design verhindert Geisterreflexionen und ermöglicht eine höhere Systemauflösung. Die CCS koaxiale Beleuchtung für hohe Auflösung eignet sich ideal für industrielle Bildgebungsanwendungen, z. B. die Inspektion von glänzenden Oberflächen, die Musterdetektion auf Leiterplatten und die Abmessung von Glas.

Technische Informationen

