

TECHSPEC[®] Mikrostablinse aus N-BK7, 5 mm Durchmesser x 20 mm Länge



Produkt **#45-942** 20+ In Stock

-

1

+

€76^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€76,50 stückpreis
Stk. 6-25	€61,00 stückpreis
Stk. 26-49	€58,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Rod Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

5.00 +0.00/-0.03

Durchmesser (mm):

20.00

Länge (mm):

Toleranz Länge (mm):	
+0/-0.1	
Optische Eigenschaften	
N-BK7	Substrat: ☐
	Beschichtung:
Uncoated	
Wellenlängenbereich (nm):	
350 - 2200	
Oberflächenqualität:	
40-20	
Konformität mit Standards	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	

Produktdetails

- Fokussieren kollimiertes Licht in einer Linie
 - Lieferbar mit Durchmessern bis 1 mm
- TECHSPEC® Stablinsen haben eine polierte Außenseite, die Stirnflächen sind geschliffen. Die optischen Eigenschaften ähneln einer Zylinderlinse. Das kollimierte Licht, das durch die Stablinse fällt, wird auf eine Linie fokussiert. TECHSPEC® Stablinsen werden in Durchmessern von 1 mm bis 10 mm angeboten.

Technische Informationen

Rod Lens

