

TECHSPEC® 514,5nm ZWL, 12,5mm D, hartbeschichteter Filter z. Rauschunterdrückung



Produkt #68-842 Lagernd

Weitere Bandbreiten

1

€95,70

+ WARENKORB

Stk. 1+

€95,70

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.1

Einfallswinkel (°):
0.00

Optische Dichte OD:
≥4.0

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
514.50

Designwellenlänge DWL (nm): 514.5
Halbwertsbreite FWHM (nm): 3.00
Toleranz Halbwertbreite (nm): ±1.0
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Min. Transmission (%): >80
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Bandpass Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 509 & 520 - 700
Freie Apertur (%): >90
Transmittierte Wellenfront, RMS: λ/4
Parallelität (Bogensekunden): <30
Toleranz Einfallswinkel (°): ±5.0
Fassungsdicke (mm): 3.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen