

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: 

European Union

SUBMIT



Produkt #65-638 

3-4 TAGE

- 1 +

 €89,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€89,00

Stk. 10+

€80,30

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
12.50 +0.0/-0.2

Einfallswinkel (°):  
0

Optische Dichte OD:  
≥3.0

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>9.0               |
| <b>Zentralwellenlänge ZWL (nm):</b><br>515.00 ±2   |
| <b>Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm):</b><br>±2 |
| <b>Halbwertsbreite FWHM (nm):</b><br>10.00 ±2      |
| <b>Toleranz Halbwertbreite (nm):</b><br>±2         |
| <b>Min. Transmission (%):</b><br>≥45               |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>-50 to +75      |
| <b>Beschichtung:</b><br>Traditional Coated         |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50               |
| <b>Toleranz Dicke (mm):</b><br>±0.1                |
| <b>Typ:</b><br>Bandpass Filter                     |
| <b>Typische Anwendungen:</b><br>Ar Laser Line      |
| <b>Blockungsbereich (nm):</b><br>200 - 1200        |
| <b>Aufbau:</b><br>Mounted in Black Anodized Ring   |
| <b>Fassungsdicke (mm):</b><br>7.5 ±0.1             |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 219:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |