

## Objektiv mit Festbrennweite, 50 mm Brennweite, 4/3" Sensorformat



#86-210

Produkt **#86-210** **1 In Stock**

[Vergleichsprodukte](#)

⊖ 1 ⊕ €1.787<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1+	€1.787,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

4/3" Format Fixed Focal Length Lenses **Series:**  
Fixed Focal Length Lens **Typ:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

Variable **Blende:**

74.00	<b>Länge (mm):</b>
45.0	<b>Max. Durchmesser (mm):</b>
45	<b>Außendurchmesser (mm):</b>
220.00	<b>Gewicht (g):</b>

## Optische Eigenschaften

20.6	<b>Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:</b>
100.00	<b>Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):</b>
21.60	<b>Max. Bildkreis (mm):</b>
50.00	<b>Brennweite BW (mm):</b>
300 - ∞	<b>Arbeitsabstand (mm):</b>
f/2 - f/22	<b>Blende (f/#):</b>
<0.9	<b>Verzeichnung (%):</b>
0.8	<b>Maximale Verzeichnung (%):</b>
VS	<b>Wellenlängenbereich:</b>

## Sensor

4/3"	<b>Max. Sensorgröße:</b>
5.00	<b>Pixel Size (µm):</b>

## Gewinde & Montage

M37.5 x 0.50	<b>Filtergewinde:</b>
C-Mount	<b>Mount:</b>

## Konformität mit Standards

<a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a>	<b>RoHS 2015:</b>
<a href="#">Anzeigen</a>	<b>Konformitätszertifikat:</b>
<a href="#">Contains SVHC(s)</a>	<b>REACH 241:</b>

## Produktdetails

- C-Mount-Objektive für bis zu 4/3" Sensoren
- Weniger als 1% TV-Verzeichnung
- 12 mm bis 50 mm Brennweite

Die Objektive mit Festbrennweite für 4/3" Sensoren sind mit verschiedenen Brennweiten lieferbar. Sie sind fokussierbar und aus Asphären aufgebaut, um eine maximale Auflösung über den gesamten Arbeitsabstandsbereich zu erreichen. Diese Objektive mit Festbrennweite eignen sich ideal für viele Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung, für die breitbandige Antireflexionsbeschichtung (AR-Beschichtung) wird die Transmission maximiert. Objektive mit Festbrennweite für 4/3" Sensoren sind mit Brennweiten zwischen 12 und 50 mm lieferbar.