

F-Mount-Objektiv für große Sensoren, 50 mm Brennweite



Produkt **#85-192** **1 In Stock**

[Vergleichsprodukte](#)

-

1

+

€2.043⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€2.043,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

46mm Large Format F-Mount Lenses	Series:
Fixed Focal Length Lens	Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Variable	Blende:
	Länge (mm):

77.00	
54.0	Max. Durchmesser (mm):
54	Außendurchmesser (mm):
460.00	Gewicht (g):

Optische Eigenschaften

169.00	Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
38.6°	Horizontales Bildfeld, 35 mm Sensor:
43.30	Max. Bildkreis (mm):
50.00	Brennweite BW (mm):
260 - ∞	Arbeitsabstand (mm):
f/2.8 - f/22	Blende (f/#):
<-0.1	Verzeichnung (%):
-0.04	Maximale Verzeichnung (%):
VIS	Wellenlängenbereich:

Sensor

35mm (43.3mm Image Circle)	Max. Sensorgröße:
7.50	Pixel Size (µm):

Gewinde & Montage

M52 x 0.75	Filtergewinde:
F-Mbunt	Mount:

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	Reach 240:

Produktdetails

- F-Mount-Objektive für bis zu 35-mm-Vollformatsensoren (decken 46 mm Bildkreis ab)
- Optimiert für kurze Arbeitsabstände in der industriellen Bildverarbeitung
- 28 mm bis 50 mm Brennweite

Die F-Mbunt-Objektive für große Sensoren (46 mm Diagonale) können für 35 mm Vollformatsensoren eingesetzt werden und sind für kurze Arbeitsabstände optimiert. Geringe Verzeichnung, ein fixierbarer Fokus und eine fixierbare Blende zeichnen die F-Mbunt-Objektive für große Sensoren aus. Die Objektive eignen sich ideal für 4k-Zeilenkameras in der industriellen Bildverarbeitung.