

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC
Plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 50 mm H x 25 mm L x 100 mm BW, VIS-NIR



Produkt #69-789 3-4 TAGE



1



€129,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€129,00

Stk. 6+

€103,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
100.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Blende: 2
Numerische Apertur NA: 0.25
Beschichtung: VIS-NIR (400-1000nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000
Hintere Brennweite BFL (mm): 94.93
Mittendicke CT (mm): 7.70
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Größe (mm): 50.0 x 25.0
Randdicke ET (mm): 1.28
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): 51.85
Oberflächenqualität: 60-40
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform