

TECHSPEC[®] 50mm N-SF11, unbeschichtet, equilaterales Prisma



Equilateral Prisms

Produkt **#49-432** **5 In Stock**

-

1

+

€368⁷⁴

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€368,74 stückpreis
Stk. 6-25	€331,66 stückpreis
Stk. 26-49	€294,58 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Equilateral Prism

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
50.00	Seitenlänge (mm):
50.00	Länge (mm):
±0.1	Toleranz Größe (mm):
Optische Eigenschaften	
Uncoated	Beschichtung:
N-SF11	Substrat:
40-20	Oberflächenqualität:
±2	Winkeltoleranz (Bogenminuten):
Dispersion	Bildorientierung:
400 - 2500	Wellenlängenbereich (nm):
2.50	Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
0.50	Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Ideal zur Lichtdispersion
- Größe zwischen 5 und 50 mm
- Unbeschichtet oder mit Antireflexionsbeschichtung lieferbar
- Verschiedene [Versionen](#) lieferbar

Equilaterale Prismen haben drei gleiche 60° Winkel und werden auch Dispersionsprismen genannt. Equilaterale Prismen werden für die spektrale Aufspaltung von Licht verwendet. Unsere TECHSPEC® equilateralen Prismen sind unbeschichtet oder mit einer MgF₂-Beschichtung zur Entspiegelung lieferbar.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

