

TECHSPEC[®] 50mm x 50mm, dichroitischer Filter für 45°, cyan



Produkt **#66-251** **6 In Stock**

-

1

+

€155^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€155,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

	Typ:
Dichroic Filter	

Physikalische und mechanische Eigenschaften

50.0 x50.0	Größe (mm):
50.00	Länge (mm):
4.00 ±0.20	Dicke (mm):

50.00	Breite (mm):
<1	Parallelität (Bogenminuten):
±0.25	Toleranz Größe (mm):

90.00	Freie Apertur (%):
-------	--------------------

Optische Eigenschaften

45.00	Einfallswinkel (°):
590.00	Grenzwellenlänge (nm):

N-BK7	Substrat: ☐
Traditional Coated	Beschichtung:

Cyan	Farbe:
R _{abs} = 50% @ 590nm R _{avg} > 98% @ 400 - 565nm	Reflexion (%):

400 - 565	Reflexionswellenlänge (nm):
60-40	Oberflächenqualität:

90.00	Transmission (%):
625 - 725	Transmissionsbereich (nm):

±15	Wellenlängentoleranz (nm):
Surface 1: Multi-Layer Dichroic Surface 2: Single Layer MgF ₂	Beschichtungsspezifikation:

400 - 725	Wellenlängenbereich (nm):
λ/4	Oberflächenebenheit (P-V):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Konform	Reach 235:
---------	------------

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Produktdetails

- Reflektiert blaue, rote oder grüne Wellenlängen und transmittiert den Rest des sichtbaren Spektrums
- Ideal für die Farbseparation
- Präzise N-BK7 Substrate

Unsere reflektierenden dichroitischen Farbfiler sind für einen Einfallswinkel von 45° entwickelt und reflektieren entweder rotes, blaues oder grünes Licht während der Rest des sichtbaren Spektrums transmittiert wird. Die reflektierenden dichroitischen Filter von Edmund Optics® bieten eine bessere Leistung und hochwertigere Substrate als vergleichbare Farbfiler. Jeder Filter hat über 98% Reflexion im spezifizierten Farbbereich und über 90% Transmission im restlichen Bereich.

Kompatible Halterungen

