

532nm 0 - 250mW Faserlaser



Fiber-Coupled Laser System

Produkt #33-048 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€6.315,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€6.315,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
+10 to +30

Ausgangsleistung (mW):
250 (Maximum)

Größe (mm):
76.2 L x 152.4 W x 254.0 H

Faserdurchmesser (µm):
400.00

Wellenlänge (nm):

532.00
Gewicht (kg): 1.13
Wellenlängentoleranz (nm): ±5
Feuchtigkeit bei Einsatz: 5 to 95%, non-condensing
Kabellänge (m): 0.5
Kühlmethode: TE Cooled with forced air
Strahldivergenz (NA): 0.22, Nominal
Auskopplung: Fiber-Coupled
Lasertyp: Diode
CDRH-Laserklasse: IIIb
Farbe: Green
Stecker: SMA
Eingangsspannung (V): 100 - 240 AC
Bandbreite (nm): <3

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen