

Diffraktiver Strahlteiler, 532 nm, 25,4 mm Durchm., 9 x 9 Punktmatrix



HOLO/OR Diffractive Beamsplitters

Produkt #14-685 3-4 TAGE

- 1 + **€1.090,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€1.090,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
22.9

Beschichtung:
Laser V-Coat (532nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
532

Durchmesser (mm):
25.40 +0.05/-0.15

Substrat:

Fused Silica (Coming 7980)
Dicke (mm): 3.00 ±0.1
Mode Eingangsstrahl: SMor MM
Minimaler Strahldurchmesser (mm): 0.37
Gesamteffizienz (%): 73
Gesamtwinkel (°): 2.0 x2.0
Ausgangszahl an Punkten: 9 x9
Teilungswinkel (°): 0.25 x0.25
Gleichmäßigkeit (%): <13
Nullte Ordnung, relativ zum Durchschnitt (%): 0-100
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ See Link for More Details

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform