


Alternativer Langpassfilter zu Farbglas, 550 nm, 12,7 mm



Alternative Langpassfilter zu Farbglas

Produkt #15-446 3-4 TAGE

- 1 + **€42,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€42,00

Stk. 11+

€37,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.70 ±0.127

Optische Dichte OD:
≥5.0

Grenzwellenlänge (nm):
550.00 ±5

Substrat: ☐ BOROFLOAT®
Betriebstemperatur (°C): -100 to +400
Beschichtung: Dielectric
Brechungsindex n_d: 1.77
Sperrbereich (nm): 200 - 515
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.10 ±0.10
Transmission (%): >90 (typical)
Transmissionsbereich (nm): 570 - 2500
Typ: Longpass Filter
Freie Apertur (%): 90
Resistenz Umwelteinflüsse: ML-STD-810, Method 507.3, Procedure III, Modified to 40 cycles
Resistenz mechanische Einflüsse: ML-C-48497
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2500

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen