

TECHSPEC® Hart beschichteter Bandpassfilter OD 4, 5 nm, 515 nm ZWL, 25 mm Durchmesser



TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filters

Produkt #39-349 3-4 TAGE

Weitere Bandbreiten



1



€321,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€321,00

Stk. 6+

€257,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:

≥4.0
Freie Apertur CA (mm): 21.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 515.00 ±1.0
Halbwertsbreite FWHM (nm): 5.00 ±1.0
Substrat: ☐ Optical Glass
Min. Transmission (%): >85
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 80-50
Typ: Bandpass Filter
Typische Anwendungen: 2nd Harmonic Yb:YAG Laser
Blockungsbereich (nm): 200 - 1200
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Fassungsdicke (mm): 5.0 ±0.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform