

TECHSPEC® $\lambda/4$ -Oberflächenspiegel, 51 mm D., UV Enhanced Aluminium



Produkt #46-720 3-4TAGE

1 €105,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€105,00
Stk. 6+
€84,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
51.00

Oberflächenebenheit (P-V):
 $\lambda/4$

Substrat:
BOROFLOAT®

Rückseite: Fine Ground
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Größe (mm): +0.5/-0.0
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm
Beschichtung: Enhanced Aluminum (250-700nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%) : 85
Kanten: Fine Ground
Dicke (mm): 13.00 +1.0/-0.0
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.25 - 0.7
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 700
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.5 J/cm² @ 355nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform