

## 52 x 120mm, Blau, EuroBrite™ Ringlicht

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



AI EuroBrite Ring Light



Produkt #33-449 [KONTAKT](#)

[-](#) 1 [+](#) €320<sup>00</sup>

[+ WARENKORB](#)

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€320,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

**i** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

**Bitte beachten Sie:** Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

### Produktdetails

50,000 **Lebensdauer (Stunden):**

RL-S052120M470 **Modellnummer:**

LED Illuminator	<b>Beleuchtungsart:</b>
See Technical Information Tab for Typical Intensity	<b>Hinweis:</b>
Advanced Illumination	<b>Hersteller:</b>
Ring Light	<b>Gehäusegeometrie:</b>
Strobed or Constant	<b>Betriebsmodus:</b>

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

120 x 120 x 30	<b>Größe (mm):</b>
173.00	<b>Gewicht (g):</b>

## Optische Eigenschaften

Blue	<b>Farbe:</b>
470	<b>Wellenlänge (nm):</b>

## Elektronische Spezifikationen

0.42 - 0.49A	<b>Max. Eingangsstrom:</b>
10% @ 0.7V, 100% @ 10V	<b>Analoge Intensitätssteuerung:</b>
10µm	<b>Trigger-Puls-Verzögerung:</b>

## Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Flying Leads	<b>Stecker:</b>
24V nominal (min. 22 / max 28)	<b>Eingangsspannung (V):</b>

**Stromversorgung:**  
Power Supply Required and Sold Separately.  
USA: [#66-855](#)  
Europe: [#66-855](#)  
Japan: [#89-513](#)  
Korea: [#33-773](#)  
China: [#66-855](#)

## Umwelt & Haltbarkeit

0 - 60	<b>Betriebstemperatur (°C):</b>
IP67	<b>Schutzart:</b>

## Konformität mit Standards

<a href="#">Konform</a>	<b>RoHS 2015:</b>
<a href="#">Anzeigen</a>	<b>Konformitätszertifikat:</b>
<a href="#">Contains SVHC(s)</a>	<b>Reach 233:</b>

## Produktdetails

- 52 mm Innendurchmesser
- Kein Kühlkörper erforderlich
- Erhältlich in weiß, rot und blau

Advanced Illumination EuroBrite™ Ringlichter besitzen auf der Platine integrierte Treiber für Blitz- und Dauerbetrieb und eignen sich dadurch ideal, auch bei höchsten Anforderungen an die Leistungsfähigkeit. Die "Adaptive OverDrive™"-Funktion erlaubt eine Leistungsoptimierung im Strobe-Modus, "Adaptive Thermal Feedback™" ermöglicht die Regelung des Betriebsstroms durch den Benutzer, verhindert damit eine Überhitzung und macht einen Kühlkörper überflüssig. Die Advanced Illumination EuroBrite™ Ringlichter besitzen ein robustes, versiegeltes Gehäuse und sind in blau, weiß oder rot erhältlich. Die Ringlichter können Komponenten bis 52 mm Durchmesser aufnehmen. Eine analoge Dimmerfunktion sowohl für den Blitz- als auch für den Dauerbetrieb erweitern die Anpassungsmöglichkeiten der Beleuchtung.

**Bitte beachten Sie:** Ein 24 V-Netzteil ist erforderlich.

## Technische Informationen

Typical Intensity

Working Distance	200mm	300mm	600mm
Area	ø132mm	ø145mm	ø226mm
Typical Irradiance (W/M <sup>2</sup> )	100.0	74	28
Typical Illuminance (kLux)	34.0	25	10

---