


TECHSPEC® 562nm dichroitischer Filter, 12,5mm Durchmesser



TECHSPEC® Fluorescence Dichroic Filters

Produkt #67-058 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

1 **€72,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€72,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50

Einfallswinkel (°):
45

Grenzwellenlänge (nm):
562.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Beschichtung: Hard Coated
Reflexion (%): 98.00 (average)
Reflexionswellenlänge (nm): 490 - 554
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.05
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Transmission (%): 90.00 (average)
Transmissionsbereich (nm): 570 - 750
Typ: Dichroic Filter
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Transmittierte Wellenfront, RMS: 1λ
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Wellenlängenbereich (nm): 490 - 750

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen