

Diffraktiver Strahlteiler, 532 nm, 11 mm Durchm., 5 x 5 Punktmatrix



HOLO/OR Diffractive Beamsplitters

Produkt #14-686 3-4 TAGE

- 1 + **€1.605,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.605,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
9.2

Beschichtung:
Laser V-Coat (532nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
532

Durchmesser (mm):
11.00 +0.05/-0.15

Substrat:

Fused Silica (Coming 7980)	
Dicke (mm): 3.00 ±0.1	
Mode Eingangsstrahl: SMor MM	
Minimaler Strahldurchmesser (mm): 0.18	
Gesamteffizienz (%): 74	
Gesamtwinkel (°): 2.0 x2.0	
Ausgangszahl an Punkten: 5 x5	
Teilungswinkel (°): 0.50 x0.50	
Gleichmäßigkeit (%): <8	
Nullte Ordnung, relativ zum Durchschnitt (%): 0-100	
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ See Link for More Details	

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform	
Konformitätszertifikat: Anzeigen	
Reach 233: Konform	