

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC

Ungefasster Fluoreszenz-Bandpassfilter OD 6, 572 nm ZWL, 25 mm Durchm., 28 nm Bandbreite



Produkt #18-393 3-4 TAGE

[Weitere Bandbreiten](#)



1



€312,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€312,00

Stk. 6+

€261,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 ±0.1

Einfallswinkel (°):

0 ±5
Bandbreite (nm): 28.00
Blockungsbereich OD 6 (nm): 250 - 547 & 602 - 925
Optische Dichte OD: ≥6.0
Freie Apertur CA (mm): 22.50
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 572.00
Halbwertsbreite FWHM (nm): 33.00
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Min. Transmission (%): 93
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 2.00 ±0.1
Typ: Bandpass Filter
Blockungsbereich (nm): 250 -1120
Aufbau: Unmounted
Transmittierte Wellenfront, RMS: λ/4 (prior to coating)
Kompatibles Fluorophor: SpectrumGold™ Emission
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2
Fase: Protective bevel as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform