


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

5,7 mm² DUV-Photodiode, Metallgenause



DUV Photodiodes

Produkt #84-981 3-4 TAGE



1



€85,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€85,00

Stk. 5+

€74,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Betriebstemperatur (°C):  
-20 to +60

Aktive Fläche (mm):  
2.4 x2.4

Lagerungstemperatur (°C):  
-55 to +80

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anstiegszeit (µs):</b><br>0.2 @ 0 V, 1 kΩ                                                         |
| <b>Empfindlichkeit bei 980nm (AW):</b><br>0.5                                                        |
| <b>Ableitwiderstand @ V=-10mV (GΩ):</b><br>Minimum: 0.3<br>Typical: 1                                |
| <b>Empfindlichkeit bei 633nm (AW):</b><br>0.34                                                       |
| <b>Empfindlichkeit bei 200nm (AW):</b><br>0.12                                                       |
| <b>Kapazität @ V<sub>R</sub>=0V (pF):</b><br>65.00                                                   |
| <b>Aktive Fläche (mm)<sup>2</sup>):</b><br>5.7                                                       |
| <b>Rauschäquivalente Leistung NEP (W/ Hz<sup>1/2</sup>):</b><br>3.6 x 10 <sup>-14</sup> @ 0 V, 200nm |
| <b>Max. Sperrspannung (V):</b><br>5.00                                                               |
| <b>Stecker:</b><br>TO-5                                                                              |
| <b>Empfindlichkeitspeak (nm):</b><br>980.00                                                          |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |