

LightPath 354260 | Faserkollimator optimiert für 543 nm mit FC/PC-Stecker, 0,16 NA

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



543nm Alignment, 0.16 NA Fiber Collimator w/ FC Connector, #47-224

Produkt **#47-224** 3-4 Tage

- 1 + **€180,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€180,00
Stk. 11+
€158,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
15.29 @ 780nm

Numerische Apertur NA:
0.16

Substrat: ☐
[D-ZK](#)

Beschichtung: BBAR (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 350 - 700nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 5.00
Blende: 3.13
Fase: Protective bevel as needed
Stecker: FC/PC
Aufbau: 304L Stainless Steel Housing
Gehäusedurchmesser (mm): 11.00
Gehäuselänge (mm): 20.2
Artikelnummer von LightPath: 354260
Mount: M11 x0.5
Typ: Fiber Collimator
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite
Linse inklusive: #37-098
Ausrichtungswellenlänge (nm): 543

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform