


TECHSPEC® 593nm dichroitischer Filter, 25,2 x 35,6mm



TECHSPEC® Fluorescence Dichroic Filters

Produkt #67-083 3-4 TAGE



1



€245,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€245,00

Stk. 6+

€193,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
25.2 x 35.6

Einfallswinkel (°):
45

Grenzwellenlänge (nm):
593.00 ±5.0

Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Länge (mm): 35.60
Beschichtung: Hard Coated
Reflexion (%): 98.00 (average)
Reflexionswellenlänge (nm): 520 - 585
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.05
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Transmission (%): 90.00 (average)
Transmissionsbereich (nm): 600 - 800
Typ: Dichroic Filter
Breite (mm): 25.20
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Transmittierte Wellenfront, RMS: 1λ
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2
Wellenlängenbereich (nm): 520 - 800

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform